

PAC BLU

Pasta anticementante sabbiabile a base acquosa

Art. #10018118

Descrizione

PAC BLU è un prodotto a base acquosa, privo di solventi organici che viene utilizzato per la protezione di tutti i tipi di acciaio da cementazione fino a una profondità di 3,5 mm.

Applicazione

PAC BLU può essere applicato a pennello, ad immersione ed a spruzzo preferibilmente su superfici pulite, sgrassate, non ossidate ed asciutte.

Nota: su superfici unte o umide, PAC BLU tende a colare prima dell'asciugatura.

PENNELLO: Stendere uno strato molto uniforme di PAC BLU tal quale (diluire con 2% di acqua solo se il prodotto si presenta eccessivamente viscoso in seguito ad essiccamento dovuto ad un non perfetto immagazzinamento); badare bene che non vi siano striature dovute ad un pennello eccessivamente rigido, assicurarsi che tutta la superficie da proteggere sia completamente rivestita da uno strato di prodotto di 0.2 / 0.5 mm di spessore.

IMMERSIONE: Immergere il pezzo nel PAC BLU avendo l'accortezza di mantenere il prodotto sotto agitazione.

SPRUZZO: Diluire il prodotto fino ad ottenere la necessaria viscosità. Usare un ugello di 1-2 mm di diametro.

Informazioni aggiuntive

ASCIUGATURA

In condizioni normali il tempo d'asciugatura è di circa 30 minuti per la movimentazione dei pezzi e si consiglia di attendere almeno 2 ore prima del trattamento.

Uno dei vantaggi di PAC BLU è proprio la possibilità di forzarne l'asciugatura mettendo i pezzi protetti vicino ad una fonte di calore fino a circa 70°C, in questo caso i tempi si riducono a circa 10 - 20 min.

RIMOZIONE PRE TT

PAC BLU può essere tolto facilmente da aree protette erroneamente, il protettivo asciutto può essere rimosso meccanicamente con un raschietto o con una lama.

Qualora si volesse eliminare completamente il prodotto dal pezzo sarà sufficiente immergere il pezzo o la parte di esso protetta in acqua e SIDER SB, il PAC BLU si staccherà.

RIMOZIONE POST TT

Temprando i pezzi in acqua, olio o sale, il PAC BLU sarà parzialmente rimosso dallo shock termico.

Per la rimozione del residuo dalle superfici sarà sufficiente una leggera sabbiatura del pezzo.

I residui di protettivo non essendo solubili né in olio, né in acqua, né nei sali da tempra, non inquinano questi bagni ma, si depositano sul fondo, da dove saranno rimossi durante le periodiche pulizie degli impianti.

NB: Prima dell'uso agitare ed amalgamare bene la pasta, che si può eventualmente presentare con un leggero deposito sul fondo in seguito a un lungo stoccaggio.

PAC BLU non contiene solventi organici, l'unico solvente presente è l'acqua. Una volta evaporata l'acqua il pezzo è pronto per essere introdotto nel forno di cementazione.

PAC BLU non contiene ossidi di metalli pesanti (Rame, cromo, nichel)

Benefici

Alto Potere Coprente

Ottima Aderenza

Resistente agli Urti

Privo di Solventi Organici

Odore Lieve e Gradevole

Non Igroscopico (da asciutto)

Stoccaggio

Gli imballi devono essere assolutamente mantenuti sigillati durante lo stoccaggio per evitare il deterioramento del prodotto e le infiltrazioni di acqua. Preservare dal gelo.

Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi.

Stoccare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C. TEME IL GELO.

Le indicazioni e le notizie tecniche riportate hanno carattere puramente informativo e non impegnano in alcun modo la responsabilità della Società circa l'idoneità dei prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli.

Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi indicativi, che non costituiscono specifica.